



Dynalite Multipurpose Controllers

DMP310GL-CE

Jokaisessa valaistusprojektissa voidaan tarvita erilaisia valaistuskuormatyypppejä, jotta toivotut tulokset saavutetaan. Jokaista kuormaa on ohjattava eri tavalla. Monikäyttöiset Dynalite-ohjaimet mahdollistavat lähtötyyppien räätälöinnin eri lähtömoduuliyksikköjen avulla. Käytettäessä DIN-kisko-ohjaimia kullekin piirille voidaan valita oma ohjaustyyppinsä: rele, nousevaa reunaa leikkaava himmennin, laskevaa reunaa leikkaava himmennin, virtalähteen ohjain, heti käyttövalmis ohjain, puhallinohjaus ja sälekaihtimen/näytön ohjaus. Kaikissa yhdistelmissä voidaan ohjata useita kuormatyypppejä yhdestä laitteesta. Tämä yksinkertaistaa asennusta ja estää tarpeettomien piirien käytön.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Muita tietoja	Lataa Valaistus – Tuotetietolomake, jossa on lisätietoja ja tilausvaihtoehtoja
CE-merkintä	CE-merkintä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	0...+40 °C

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	DMP310GL-CE

Koko tuotenimi	DMP310GL-CE
Full EOC	871869600709900
Tilauskoodi	00709900
Tuotekoodi (12NC)	913703666809
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696007099
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718696014592

Dynalite Multipurpose Controllers

Mittapiirros

