



Dynalite Multipurpose Controllers

DMC4-CE

Jokaisessa valaistusprojektissa voidaan tarvita erilaisia valaistuskuormatyyppejä, jotta toivotut tulokset saavutetaan. Jokaista kuormaa on ohjattava eri tavalla. Monikäyttöiset Dynalite-ohjaimet mahdollistavat lähtötyyppien räätälöinnin eri lähtömoduuliyksikköjen avulla. Käytettäessä DIN-kisko-ohjaimia kullekin piirille voidaan valita oma ohjaustyyppinsä: rele, nousevaa reunaa leikkaava himmennin, laskevaa reunaa leikkaava himmennin, virtalähteen ohjain, heti käyttövalmis ohjain, puhallinohjaus ja sälekaihtimen/näytön ohjaus. Kaikissa yhdistelmissä voidaan ohjata useita kuormatyyppejä yhdestä laitteesta. Tämä yksinkertaistaa asennusta ja estää tarpeettomien piirien käytön.

Tuotetiedot

| Yleistä tietoa | |
|---------------------------|--|
| Muita tietoja | Lataa Valaistus – Tuotetietolomake, jossa on lisätietoja ja tilausvaihtoehtoja |
| CE-merkintä | CE-merkintä |
| RoHS-direktiivin mukainen | Kyllä |
| Käyttölämpötila | |
| Käyttölämpötila-alue | 0...+40 °C |

Tuotetiedot

| | |
|--------------------|---------|
| Tilastuotteen nimi | DMC4-CE |
|--------------------|---------|

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Koko tuotenimi | DMC4-CE |
| Full EOC | 871869688658800 |
| Tilauuskoodi | 88658800 |
| Tuotekoodi (12NC) | 913703667909 |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus | 1 |
| EAN/UPC – tuote/kotelo | 8718696886588 |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 1 |
| EAN/UPC – laatikko | 8718696893586 |

Dynalite Multipurpose Controllers

Mittapiirros

