



Dynalite Multipurpose Controllers

DSM4

Jokaisessa valaistusprojektissa voidaan tarvita erilaisia valaistuskuormatyyppejä, jotta toivotut tulokset saavutetaan. Jokaista kuormaa on ohjattava eri tavalla. Monikäyttöiset Dynalite-ohjaimet mahdollistavat lähtötyyppien räätälöinnin eri lähtömoduuliyksikköjen avulla. Käytettäessä DIN-kisko-ohjaimia kullekin piirille voidaan valita oma ohjaustyyppinsä: rele, nousevaa reunaa leikkaava himmennin, laskevaa reunaa leikkaava himmennin, virtalähteen ohjain, heti käyttövalmis ohjain, puhallinohjaus ja sälekaihtimen/näytön ohjaus. Kaikissa yhdistelmissä voidaan ohjata useita kuormatyyppejä yhdestä laitteesta. Tämä yksinkertaistaa asennusta ja estää tarpeettomien piirien käytön.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Koko tuotenimi	DSM4
Muita tietoja	Lataa Valaistus – Tuotetietolomake, jossa on lisätietoja ja tilausvaihtoehtoja	Full EOC	871869688659500
CE-merkintä	CE-merkintä	Tilauuskoodi	88659500
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä	Tuotekoodi (12NC)	913703668009
Käyttölämpötila		SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
Käyttölämpötila-alue	0...+40 °C	EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696886595
Tuotetiedot		SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
Tilastuotteen nimi	DSM4	EAN/UPC – laatikko	8718696893593

Dynalite Multipurpose Controllers

Mittapiirros

