



Bộ điều khiển đa năng Dynalite

DMR610GL-UL

Đôi khi, dự án của bạn cần sử dụng nhiều loại tải ánh sáng khác nhau thì mới đạt được kết quả kỳ vọng. Mỗi loại tải này lại đòi hỏi một kiểu điều khiển riêng. Bộ điều khiển đa năng Dynalite sẽ giúp bạn tùy biến các loại đầu ra bằng các mô-đun đầu ra khác nhau. Khi sử dụng bộ điều khiển đa năng gắn ray, chúng ta có thể chọn một loại điều khiển cụ thể cho mỗi mạch: role, bộ điều chỉnh độ sáng sử dụng Triac, bộ điều chỉnh độ sáng sử dụng Transistor, điều khiển bộ điều khiển, bộ điều khiển với chức năng mặc định, điều khiển quạt và điều khiển màn chiếu. Trong mọi hệ thống kết hợp, có thể điều khiển nhiều loại tải chỉ bằng một thiết bị duy nhất. Nhờ vậy, việc lắp đặt trở nên đơn giản và giúp hạn chế lãng phí công suất các mạch không dùng đến.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Tên sản phẩm đầy đủ	DMR610GL-UL
Ghi chú	Vui lòng tải xuống Phiếu dữ liệu sản phẩm - Chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng	Mã sản phẩm đầy đủ	871869688660100
Dấu CE	Dấu CE	Mã đơn hàng	913703668109
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có	Số vật liệu (12NC)	913703668109
Nhiệt độ		Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Đã nhiệt độ màu ánh sáng	0 đến +40°C	EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8718696886601
Dữ liệu sản phẩm		Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
Tên sản phẩm khác	DMR610GL-UL	EAN/UPC - Vô	8718696893609

Bộ điều khiển đa năng Dynalite

Bản vẽ kích thước

