



Signální ovladače stmívačů Dynalite

DDBC120-DALI

Řada Dynalite signálních stmívačů byla navržena tak, aby splňovala požadavky budoucích projektů. Jsou schopny přenášet všechny standardní předřadnikové protokoly (1–10 V, DSI, DALI a všesměrové DALI) a podporují montáž jak na lištu DIN, tak i do nástěnných skříněk, což zvyšuje flexibilitu při montáži. Tato řada signálních stmívačů také podporuje širokou řadu předřadnikových ovladačů s množstvím obvodů, v různých velikostech a v samostatném nebo systémovém zapojení, podle požadavků libovolného projektu.

Údaje o produktu

Obecné informace		Celý název výrobku	
Poznámky	Další informace a možnosti objednání najdete v datovém listu pro osvětlovací produkty, který si můžete stáhnout.	Full EOC	DDBC120-DALI
Značka CE	Značka CE	Objednací kód	871869688704200
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Číslo materiálu (12NC)	88704200
Teplota okolí		Číslování SAP – počet v balení	913703685109
Rozsah okolních teplot	0 až +40 °C	Číslování SAP – výrobek/pouzdro	1
Označení a balení		Číslování SAP – balení v krabici	8718696887042
Objednací název produktu	DDBC120-DALI	Pouzdro – EAN/UPC	1
			8718696894040

Signální ovladače stmívačů Dynalite

Rozměrové výkresy

