



# Dynalite- signaalihiimentimen ohjaimet

## DDBC120-DALI

Dynalite-signaalihiimentimen ohjaimet on suunniteltu toimimaan myös tulevaisissa projekteissa. Ne voivat lähettää kaikkia toimialan vakio-ohjainprotokollia (1-10V, DSI, DALI ja DALI-yleislähetys) ja tukevat kahta asennusvaihtoehtoa sekä DIN-kiskolle että seinärasialle, mikä tuo joustavuutta asennusratkaisuihin. Signaalihiimentimen ohjaimet tukevat myös laajaa valikoimaa virtalähteiden ohjaimia. Piirien määrä ja koko voi vaihdella, ja piirejä voidaan käyttää itsenäisesti tai järjestelmän osana projektin vaatimusten mukaisesti.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Koko tuotenimi	DDBC120-DALI
Muita tietoja	Lataa Valaistus – Tuotetietolomake, jossa on lisätietoja ja tilausvaihtoehtoja	Full EOC	871869688704200
CE-merkintä	CE-merkintä	Tilauuskoodi	88704200
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä	Tuotekoodi (12NC)	913703685109
Käyttölämpötila		SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
Käyttölämpötila-alue	0...+40 °C	EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696887042
Tuotetiedot		SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa 1	
Tilastuotteen nimi	DDBC120-DALI	EAN/UPC – laatikko	8718696894040

## Dynalite-signaalihimmentimen ohjaimet

### Mittapiirros

