



Electronic ignitor for HID lamp circuits

SU 50

HID ignitors for series systems


产品数据

操作和电气	
输入电压	220 至 240 V
输入频率	50 至 60 Hz
布线	
连接器类型	螺钉
温度	
最大外壳温度 (最大)	105 °C
机械和外壳	
外壳	PC UL94V-2
审批和申请	
批准标志	中国质量证书 CB 证书

产品数据	
订单产品名称	SU 50
完整的产品名称	SU 50
完整产品代码	697013372889500
订购代码	913710011213
材料编号 (12NC)	913710011213
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6970133728895
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
EAN/UPC - 案例	6970133728901

Electronic ignitor for HID lamp circuits

二维绘图



Product	C1	A1	A2	B1	D1
SU 50	50 mm	90 mm	69 mm	55 mm	4.3 mm

