

PHILIPS

Lighting



Tụ điện cho mạch điện của bóng đèn HID

CP 32CT28


Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Thiết kế	Parallel
Giá trị tụ điện	32
Thông số vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	250 V
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Dung sai công suất (Tối đa)	10 %
Dung sai công suất (Tối thiểu)	-10 %
Đi dây	
Loại đầu nối cực đầu ra	đầu nối cắm nhay hoặc dây cách điện hoặc mối nối nhanh det
Nhiệt độ	
Nhiệt độ môi trường (Tối đa)	85 °C
Nhiệt độ môi trường (Tối thiểu)	-40 °C
Cơ khí và bộ vỏ	
Vỏ đèn	M8x10

Phê duyệt và Ứng dụng	
Dấu phê duyệt	Hợp quy GB18489-2001 Hợp quy GB/T18504-2001 Dấu CE Chứng nhận VDE Chứng nhận Chất lượng Trung Quốc Chứng nhận CB
Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	694818229908600
Tên sản phẩm khác	CP 32CT28
EAN/UPC - Sản phẩm	6948182295163
Mã đơn hàng	913710012391
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	72
Số vật liệu (12 chữ số)	913710012391
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,107 kg

Tụ điện cho mạch điện của bóng đèn HID

Bản vẽ kích thước



CP 32ET28

Product	E2	A1	A4
CP 32CT28	38,0 mm	120,0 mm	108,0 mm

