




Biến thế điện tử

ET-E 10 220-240V

Biến thế điện tử tần số cao để hoạt động với bóng đèn halogen 12V. Tuân thủ hoàn toàn IEC với kích thước nhỏ gọn độc đáo và khối lượng nhẹ

Cảnh báo và An toàn

- Biến thế không phù hợp với nguồn điện DC


Dữ liệu sản phẩm

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Chiều rộng dòng khởi động	0,10 ms
Đỉnh dòng khởi động (Tối đa)	15 A
Đi dây	
Chiều dài cáp từ thiết bị tới bóng đèn	1,5 m
Nhiệt độ	
Dãy nhiệt độ màu ánh sáng	-20 °C đến 50 °C
Nhiệt độ vỏ tối đa (Tối đa)	65 °C

Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	ET-E 10 220-240V
Tên sản phẩm đầy đủ	ET-E 10 220-240V
Mã sản phẩm đầy đủ	697013372907600
Mã đơn hàng	913710032179
Số vật liệu (12NC)	913710032179
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	6970133729076
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	48
EAN/UPC - Vỏ	6970133729083

Biến thế điện tử

Bản vẽ kích thước



Product	D1	C1	A1	B1
ET-E 10 220-240V	4,4 mm	24,5 mm	76,0 mm	38,0 mm

