




Biến thế LED cho dải đèn LED

LED Transformer 60W 24VDC

Biến thế LED với điện áp không đổi cho ứng dụng LED 24VDC, tương thích với các dải đèn LED của Philips và nhà cung cấp khác, ngoài ra còn có giao diện 24VDC cho ứng dụng LED

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Loại bóng đèn	LV Halogen
Số lượng sản phẩm trên MCB (16A Loại B) (Tối đa)	13
Tự động khởi động lại	Có
Thông số vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Tần số vận hành (Danh định)	45-66 kHz
Hệ số công suất 100% tải (Danh định)	0,95
Thời gian kích đèn (Danh định)	0,8 s
Hiệu suất điện áp nguồn điện lưới (AC)	202-254V-8%-+6%
Điện áp lưới điện an toàn (AC)	-8%-+6%
Chiều rộng dòng khởi động	0,33 ms
Tổn hao công suất (Danh định)	10 W
Đỉnh dòng khởi động (Tối đa)	28 A
Điện áp đầu ra	24 V
Đi dây	
Loại đầu nối cực đầu vào	Đinh vít

Điện dung dây cáp của dây nối thiết bị với bóng đèn (Danh định)	120 nF
Ngõ vào màu sắc	Xanh lục
Cực đầu ra màu sắc	Xanh lục
Loại đầu nối cực đầu ra	Đinh vít
Chiều dài cáp từ thiết bị tới bóng đèn	1,0 m
Chiều dài dài dây	6,0-8,0 mm
Mặt cắt ngang cực đầu vào	0,75-2,50 mm ²
Mặt cắt ngang cực đầu ra	0,75-2,50 mm ²
Điện dung dây cáp của dây đầu ra nối đất (Danh định)	120 pF

Đặc tính của hệ thống	
Công suất chấn lưu-bóng đèn định mức	60 W


Nhiệt độ	
Nhiệt độ môi trường (Tối đa)	50 °C
Nhiệt độ môi trường (Tối thiểu)	-20 °C
Nhiệt độ lưu trữ (Tối đa)	80 °C
Nhiệt độ lưu trữ (Tối thiểu)	-40 °C
Nhiệt độ vỏ tối đa (Tối đa)	85 °C

Biến thế LED cho dải đèn LED

Phê duyệt và Ứng dụng	
Dấu phê duyệt	Dấu CE Tuân thủ RoHS Chứng nhận CCC SELV chứng nhận ENEC
Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	697013372909000
Tên sản phẩm khác	LED Transformer 60W 24VDC
EAN/UPC - Sản phẩm	6970133729090

Mã đơn hàng	913710032267
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	20
Số vật liệu (12 chữ số)	913710032267
Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)	280,000 g

Bản vẽ kích thước



LED Transformer 60W 24VDC

Product	A1	A2	B1	B2	C1
LED Transformer 60W 24VDC	180 mm	170 mm	52 mm	42,0 mm	30 mm

