



Biến thế ET-S

ET-S 15 LED 220-240V

Biến thế điện tử tần số cao (có sẵn phiên bản 60, 105 và 150 W), hoạt động với bóng đèn halogen 12 V


Dữ liệu sản phẩm

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Chiều rộng dòng khởi động	0,10 ms
Đỉnh dòng khởi động (Tối đa)	15 A
Số lượng sản phẩm trên MCB (16A Loại B) (Danh định)	90
Đi dây	
Loại đầu nối cực đầu vào	Đinh vít
Ngõ vào màu sắc	Cam
Loại đầu nối cực đầu ra	Đinh vít
Chiều dài cáp từ thiết bị tới bóng đèn	1,0 m
Nhiệt độ	
Dãy nhiệt độ màu ánh sáng	-20 °C đến 50 °C
Nhiệt độ vỏ tối đa (Tối đa)	65 °C

Phê duyệt và ứng dụng	
Dấu phê duyệt	Dấu CE
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	ET-S 15 LED 220-240V
Tên sản phẩm đầy đủ	ET-S 15 LED 220-240V
Mã sản phẩm đầy đủ	694793910315700
Mã đơn hàng	913710032479
Số vật liệu (12NC)	913710032479
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	6947939103157
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	50
EAN/UPC - Vỏ	6947939103164

Biến thể ET-S

Bản vẽ kích thước



Product	D1	C1	B2	A1	A2	B1
ET-S 15 LED 220-240V	3,4 mm	29,0 mm	23,4 in	115,0 mm	105,0 mm	45,0 mm

