



Chấn lưu điện HID Cơ bản cho bóng đèn HPL và HPI (PLUS)

BHL 250L 200


Chấn lưu HID Cơ sở là chấn lưu điện từ (HID tiêu chuẩn) đã thẩm nhiễm để sử dụng cho bóng đèn HID, kết hợp với kích đèn bên ngoài.

Dữ liệu sản phẩm

Vận hành và điện		Tên sản phẩm đầy đủ	
Điện áp đầu vào	220 V	BHL 250L 200	
Tần số dòng	50 Hz	Mã sản phẩm đầy đủ	
Tần số đầu vào	50 Hz	697480505063500	
Đi dây		Mã đơn hàng	
Loại đầu nối	Đinh vít	913710100442	
Phê duyệt và ứng dụng		Số vật liệu (12NC)	
Dấu phê duyệt	Dấu CE Chứng nhận CCC	913710100442	
Dữ liệu sản phẩm		Phần tử - Số lượng trên một bộ	
Tên sản phẩm khác	BHL 250L 200	1	
		EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	
		6974805050635	
		Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	
		6	
		EAN/UPC - Vỏ	
		6974805050642	

Chấn lưu điện HID Cơ bản cho bóng đèn HPL và HPI (PLUS)

Bản vẽ kích thước



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250L 200	6,2 mm	64,5 mm	125,0 mm	110,0 mm	75,5 mm

