



用于 HPL and HPI(PLUS) 灯的 HID 基础镇流器

BHL 400L 200

浸渍 (HID 标准) 电感镇流器适用于 HID 光源，与一个外部触发器结合使用


产品数据

操作和电气	
输入电压	220 V
线频率	50 Hz
输入频率	50 Hz
布线	
连接器类型	螺钉
审批和申请	
批准标志	CE 标记 CCC
产品数据	
订单产品名称	BHL 400L 200

完整的产品名称	BHL 400L 200
完整产品代码	697480505001700
订购代码	913710100542
材料编号 (12NC)	913710100542
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6974805050017
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
EAN/UPC - 案例	6974805050024

用于 HPL and HPI(PLUS) 灯的 HID 基础镇流器

二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400L 200	6.2 mm	64.5 mm	150.0 mm	135.0 mm	75.5 mm

