




用于 SON/CDM/MH 灯的 HID 基础半串行镇流器

BSN 250L 427I TS

铜/铁构造的浸渍 (HID 标准) 电感镇流器适用于 HID 光源，与一个外部触发器结合使用


产品数据

操作和电气	
输入电压	230 V (默认) 或 240 V
线频率	50 Hz
输入频率	50 Hz
布线	
连接圈类型	螺钉
审批和申请	
批准标志	CE 标记
产品数据	
订单产品名称	BSN 250L 427I TS

完整的产品名称	BSN 250L 427I TS
完整产品代码	871016306808430
订购代码	913710100859
材料编号 (12NC)	913710100859
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8710163150482
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
EAN/UPC - 案例	8710163068091

用于 SON/CDM/MH 灯的 HID 基础半串行镇流器

二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 250L 427I TS	6.2 mm	64.5 mm	150.0 mm	135 mm	75.5 mm

