




用于 SON/CDM/MH 灯的 HID 基础半串行镇流器

BSN 250L 301I TS


铜/铁构造的浸渍 (HID 标准) 电感镇流器适用于 HID 光源，与一个外部触发器结合使用

产品数据

操作和电气	
输入电压	230 V
线频率	50 Hz
输入频率	50 Hz
布线	
连接器类型	螺钉
产品数据	
订单产品名称	BSN 250L 301I TS

完整的产品名称	BSN 250L 301I TS
完整产品代码	871016303120030
订购代码	913710102143
材料编号 (12NC)	913710102143
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8710163148281
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
EAN/UPC - 案例	8710163032191

二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 250L 301I TS	6.3 mm	64.5 mm	150.0 mm	135.0 mm	72.5 mm