

# 用于 SON/CDM/MH 灯的 HID 基础半串行镇流器

## BSN 100L 300I


铜/铁构造的浸渍 (HID 标准) 电感镇流器适用于 HID 光源，与一个外部触发器结合使用

### 产品数据

操作和电气		完整的产品名称	
输入电压	220 V	完整产品代码	BSN 100L 300I
线频率	50 Hz	完整产品代码	871016303151430
输入频率	50 Hz	订购代码	913710103750
布线		材料编号 (12NC)	913710103750
连接圈类型	螺钉	计算器 - 每包数量	1
审批和申请		EAN/UPC - 产品/箱	8710163031514
批准标志	CE 标记	计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
产品数据		EAN/UPC - 案例	8710163032504
订单产品名称	BSN 100L 300I		

## 用于 SON/CDM/MH 灯的 HID 基础半串行镇流器

### 二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 100L 300I	6.2 mm	51.5 mm	122.0 mm	107 mm	57.1 mm

