




用于 SON/CDM/MH 灯的 HID 基础半串行镇流器

BSN 70L 301I

铜/铁构造的浸渍 (HID 标准) 电感镇流器适用于 HID 光源，与一个外部触发器结合使用


产品数据

操作和电气	
输入电压	220 V
线频率	60 Hz
输入频率	60 Hz
布线	
连接器类型	螺钉
审批和申请	
批准标志	CE 标记
产品数据	
订单产品名称	BSN 70L 301I

完整的产品名称	BSN 70L 301I
完整产品代码	871016303162030
订购代码	913710104643
材料编号 (12NC)	913710104643
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8710163148519
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
EAN/UPC - 案例	8710163032610

用于 SON/CDM/MH 灯的 HID 基础半串行镇流器

二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 70L 301I	6.2 mm	51.5 mm	117.0 mm	102 mm	57.1 mm

