



用于 HPL and HPI 灯的高功率镇流器

BHL 1000L 202

浸渍 (HID 标准) 电感镇流器适用于 HID 光源，与一个外部触发器结合使用


产品数据

操作和电气	
输入电压	230 V
线频率	50 Hz
输入频率	50 Hz
布线	
连接器类型	螺钉
审批和申请	
批准标志	CE 标志 CCC 证书
产品数据	
订单产品名称	BHL 1000L 202

完整的产品名称	BHL 1000L 202
完整产品代码	697480505065900
订购代码	913710104942
材料编号 (12NC)	913710104942
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6974805050659
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1
EAN/UPC - 案例	6974805050666

用于 HPL and HPI 灯的高功率镇流器

二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2
BHL 1000L 202	7 mm	102.0 mm	165 mm	123 mm

