



Chấn lưu HID Công suất cao cho bóng đèn MH

BMH 2000L 2050

Các chấn lưu HID Công suất cao là chấn lưu điện tử bằng đồng/sắt đã thấm nhiễm (HID tiêu chuẩn) để sử dụng kết hợp với bộ kích đèn bên ngoài cho bóng đèn HID.

Dữ liệu sản phẩm

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	400 V
Tần số dòng	50 Hz
Tần số đầu vào	50 Hz

Đi dây	
Loại đầu nối	Đinh vít


Phê duyệt và ứng dụng	
Dấu phê duyệt	Chứng nhận CCC

Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	BMH 2000L 2050

Tên sản phẩm đầy đủ	BMH 2000L 2050
Mã sản phẩm đầy đủ	697480505087100
Mã đơn hàng	913710107242
Số vật liệu (12NC)	913710107242
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	6974805050871
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
EAN/UPC - Vỏ	6974805050888

Chấn lưu HID Công suất cao cho bóng đèn MH

Bản vẽ kích thước



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BMH 2000L 2050	7 mm	102,0 mm	234 mm	185,5 mm	120,0 mm

