



HID-High Power ballasts for MH lamps

BMH 2000L 2050

浸渍 (HID 标准) 电感镇流器适用于 HID 光源，与一个外部触发器结合使用


产品数据

操作和电气	
输入电压	400 V
线频率	50 Hz
输入频率	50 Hz
布线	
连接圈类型	螺钉
审批和申请	
批准标志	CCC
产品数据	
订单产品名称	BMH 2000L 2050

完整的产品名称	BMH 2000L 2050
完整产品代码	697480505087100
订购代码	913710107242
材料编号 (12NC)	913710107242
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6974805050871
计算器 - 每个外包装箱中的包数	1
EAN/UPC - 案例	6974805050888

HID-High Power ballasts for MH lamps

二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BMH 2000L 2050	7 mm	102.0 mm	234 mm	185.5 mm	120.0 mm

