

# 用于 TL 荧光灯的 BTA EM 镇流器

## BTA 36W 230V C SC

所有的 BTA 镇流器都可以接入带有 TL、TLD、TLE、TLU 荧光灯的电路中，请安装标识中的电压选用


### 产品数据

操作和电气	
输入电压	230 V
线频率	50 Hz
输入频率	50 Hz
布线	
连接类型	螺钉
机械和外壳	
外壳	L 155x39x28
审批和申请	
能效指数	C
批准标志	CE 标记

产品数据	
订单产品名称	BTA 36W 230V C SC
完整的产品名称	BTA 36W 230V C SC
完整产品代码	871016303366230
订购代码	913710111850
材料编号 (12NC)	913710111850
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8710163148649
计算器 - 每个外包装箱中的包数	32
EAN/UPC - 案例	8710163033679

## 用于 TL 荧光灯的 BTA EM 镇流器

### 二维绘图



Product	D1	C1	C3	A1	A2	A3	A4	B1	B2
BTA 36W	4.0	28.0	1.2	155.0	140.0	48.0	56.0	39.0	20.0
230V C SC	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

