

用于 TL 荧光灯的 BTA EM 镇流器

BTA 18W 220V/60Hz C SC

所有的 BTA 镇流器都可以接入带有 TL、TLD、TLE、TLU 荧光灯的电路中，请安装标识中的电压选用


产品数据

操作和电气	
输入电压	220 V
线频率	60 Hz
输入频率	60 Hz
布线	
连接器类型	螺钉
机械和外壳	
外壳	L 155x39x28
审批和申请	
能效指数	C
批准标志	CE 标记

产品数据	
订单产品名称	BTA 18W 220V/60Hz C SC
完整的产品名称	BTA 18W 220V/60Hz C SC
完整产品代码	871016303543730
订购代码	913710118343
材料编号 (12NC)	913710118343
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8710163149943
计算器 - 每个外包装箱中的包数	32
EAN/UPC - 案例	8710163065113

用于 TL 荧光灯的 BTA EM 镇流器

二维绘图



Product	D1	C1	C3	A1	A2	A3	A4	B1	B2
BTA 18W	4.0	28.0	1.2	155.0	140.0	48.0	48.0	39.0	20.0
220V/60Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
C SC									

