

Chấn lưu BPL EM cho bóng đèn CFL, PL-T, PL-S và PL-C

BPL 26W 220V B2 SC

Bộ chấn lưu điện tử tiêu chuẩn tin cậy và bền bỉ này dùng cho đèn huỳnh quang compact, mang lại hiệu suất chiếu sáng tuyệt vời với bóng đèn CFLni 2 chân và 4 chân.


Dữ liệu sản phẩm

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 V
Tần số dòng	50 Hz
Tần số đầu vào	50 Hz
Đi dây	
Loại đầu nối	Đinh vít
Cơ khí và vỏ đèn	
Vỏ đèn	L 130x39x28
Phê duyệt và ứng dụng	
Chỉ số hiệu quả năng lượng	B2
Dấu phê duyệt	Dấu CE Chứng nhận CCC

Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	BPL 26W 220V B2 SC
Tên sản phẩm đầy đủ	BPL 26W 220V B2 SC
Mã sản phẩm đầy đủ	871016306530400
Mã đơn hàng	913710120143
Số vật liệu (12NC)	913710120143
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8710163149974
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	32
EAN/UPC - Vỏ	8710163065304

Chấn lưu BPL EM cho bóng đèn CFL, PL-T, PL-S và PL-C

Bản vẽ kích thước



Product	D1	C1	A1	A2	A3	A4	B1
BPL 26W 220V	4,0 mm	28,0	130,0	115,0	45,0	53,0	39,0
B2 SC		mm	mm	mm	mm	mm	mm

