



用于 CFL,PLT,PLS 和 PLC 灯的 BPL EM 镇流器

BPL 26W 240V B2 SC

所有的 BPL 镇流器都可以接入带有 PLC、PLT、PLS 荧光灯的电路中，电源须按标定的规格选用


产品数据

操作和电气	
输入电压	240 V
线频率	50 Hz
输入频率	50 Hz
布线	
连接器类型	螺钉
机械和外壳	
外壳	L 130x39x28
审批和申请	
能效指数	B2
批准标志	CE 标记

产品数据	
订单产品名称	BPL 26W 240V B2 SC
完整的产品名称	BPL 26W 240V B2 SC
完整产品代码	871016306562500
订购代码	913710120550
材料编号 (12NC)	913710120550
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8710163150048
计算器 - 每个外包装箱中的包数	32
EAN/UPC - 案例	8710163065625

用于 CFL,PLT,PLS 和 PLC 灯的 BPL EM 镇流器

二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	A3	A4	B1
BPL 26W 240V	4.0 mm	28.0	130.0	115.0	45.0	56.0	39.0
B2 SC		mm	mm	mm	mm	mm	mm

