

用于 TL 荧光灯的 BTA EM 镇流器

BTA 58W 230V B2 SC

所有的 BTA 镇流器都可以接入带有 TL、TLD、TLE、TLU 荧光灯的电路中，请安装标识中的电压选用


产品数据

操作和电气	
输入电压	230 V
线频率	50 Hz
输入频率	50 Hz
布线	
连接器类型	螺钉
机械和外壳	
外壳	L 195x39x28
审批和申请	
能效指数	B2
批准标志	CE 标记 ENEC 证书

产品数据	
订单产品名称	BTA 58W 230V B2 SC
完整的产品名称	BTA 58W 230V B2 SC
完整产品代码	871016308603330
订购代码	913710124050
材料编号 (12NC)	913710124050
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8710163150734
计算器 - 每个外包装箱中的包数	24
EAN/UPC - 案例	8710163086040

用于 TL 荧光灯的 BTA EM 镇流器

二维绘图



Product	D1	C1	C3	A1	A2	A3	A4	B1	B2
BTA 58W	4.0	28.0	1.2	195.0	180.0	48.0	110.0	39.0	20.0
230V B2 SC	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

