

SmartMate

SMARTMATE ELE BALLAST (1) 38W 2D (4-PIN) 120-277V

Offering maximum versatility, the Philips Advance family of SmartMate ballasts for 4-pin compact fluorescent lamps drive a broad range of quad and triple-tube, circline, 2D, and long twin-tube lamps. SmartMate ballasts' energy efficient design, compact and lightweight housing, and user-friendly features make these ballasts an ideal choice for fixture manufacturers, retrofitters, and MRO replacement.

Données du produit

Renseignements généraux	
Type de lampe	CFS38W/GR10Q
Nombre de lampes	1 piece/unit
Type de ballast	Electronic Fluorescent
Modèle de base	ICF1D38HILD
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes
Rallumage automatique	Yes
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	120 to 277 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Distorsion harmonique totale États-Unis	10 %
Méthode d'amorçage	Programmed Start
Facteur de crête (nom.)	1,5
Temps d'amorçage (nom.)	1,5 s
Facteur de ballast (nom.)	0,85
Facteur de puissance (nom.)	0,98
Courant à l'entrée (max.)	0,26 A
Courant à l'entrée (min.)	0,11 A
Puissance d'entrée (nom.)	31-31 W

Puissance nominale de la lampe	38 W
Câblage	
Couleur des bornes d'entrée	BLK & WHT
Couleur des bornes de sortie	RED, YEL & BLU
Longueur de dénudage du câble	0.375 mm
Connexion de la lampe	Series
Longueur de câble par couleur	No wires
Épaisseur du câble (nom.)	18AWG mm
Type de câble	Solid
Configuration de câblage à distance permise	Yes
Configuration de câblage en tandem permise	No
Configuration de raccordement coupe-fil permise	No
Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	15'
Distance max. du ballast à la lampe pour un câblage en tandem	NA
Distance max. du ballast à la lampe pour le raccordement coupe-fil	NA
Type de connecteur	Poke-In

Température

T boîtier maximum (nom.)	75 °C
--------------------------	-------

Mécanique et boîtier

Matériau du boîtier	Métal-plastique
Boîtier	H1
Dimensions du boîtier	4.98" x 2.4" x 0.98"


Approbation et utilisation

Norme d'immunité CEM	FCC Non-Consumer
Marques d'approbation	CSA certificate UL certificate RoHS Compliant
Niveau d'humidité et de bruit	A
Reconnu par UL	No

Données de produit

Nom du produit de la commande	SMARTMATE ELE BALLAST (1) 38W 2D (4-PIN) 120-277V
EAN/CUP – Produit	781087029046
Code de commande	113068
Local Code	113068
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	20
Numéro de matériau (12NC)	913710207202
Poids net (pièce)	0,168 kg

Schéma dimensionnel



ELE BALLAST (1) 38W 2D (4-PIN) 120-277V

Product	A1	A2	A3	B1	C1
SMARTMATE ICF1D38H1LD35M	4,60 in	4,20 in	2,00 in	2,40 in	0,98 in

