



e-Vision Low Wattage 20-150W

E-VISION ELE MH BAL 70W M139/M143 120-277 50/60HZ

Low frequency electronic HID ballasts such as the Philips Advance e-Vision line constantly measure and adjust the wattage, optimizing delivery of the ceramic lamps' superior color properties. This makes ceramic metal halide operated by e-Vision ballasts the premier choice for many applications previously illuminated by either tungsten halogen or incandescent sources, such as retail lighting.

Données du produit

Renseignements généraux		Puissance d'entrée (nom.)	
Code ANSI	C98-M98,C139-M139,M1	Puissance nominale de la lampe	79-76 W
Type de lampe	70W MH		
Nombre de lampes	1 piece/unit	Câblage	
Type de ballast	Electronic HID	Couleur des bornes d'entrée	No terminals
Modèle de base	IMH70GBLS	Couleur des bornes de sortie	No terminals
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes	Longueur de dénudage du câble	0.50 mm
		Épaisseur du fil de commande	NA
		Longueur de câble par couleur	All leads = 11"
		Épaisseur du câble (nom.)	18AWG mm
		Type de câble	Stranded
		Configuration de câblage à distance permise	Yes
		Configuration de câblage en tandem permise	No
		Configuration de raccordement coupe-fil permise	No
		Type de connecteur	No connector

e-Vision Low Wattage 20-150W

Température

T boîtier maximum (nom.)	90 °C
--------------------------	-------

Mécanique et boîtier

Matériau du boîtier	Métal
Boîtier	G
Dimensions du boîtier	3.5" x 3.0" x 1.2"


Approbation et utilisation

Norme d'immunité CEM	FCC Non-Consumer
Marques d'approbation	CSA certificate UL certificate NOM certificate RoHS Compliant
Niveau d'humidité et de bruit	A
Reconnu par UL	No

Données de produit

Nom du produit de la commande	E-VISION ELE MH BAL 70W M139/M143 120-277 50/60HZ
EAN/CUP – Produit	781087041864
Code de commande	121053
Local Code	121053
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	16
Numéro de matériau (12NC)	913710259702
Poids net (pièce)	0,413 kg

Schéma dimensionnel



E-VISION IMH70GBLSM

Product	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	C1
E-VISION ELE MH BAL 70W M139/M143 120-277 50/60HZ	3,8 in	3,5 in	3,4 in	2,0 in	1,13 in	3,0 in	2,6 in	1,2 in

