



e-Vision Low Wattage 20-150W

E-VISION ELE MH BAL 2X39W M130 120-277V 50/60HZ

Low frequency electronic HID ballasts such as the Philips Advance e-Vision line constantly measure and adjust the wattage, optimizing delivery of the ceramic lamps' superior color properties. This makes ceramic metal halide operated by e-Vision ballasts the premier choice for many applications previously illuminated by either tungsten halogen or incandescent sources, such as retail lighting.

Données du produit


Renseignements généraux		Puissance d'entrée (nom.)	
Code ANSI	C130-M130	Puissance nominale de la lampe	39 W
Type de lampe	39W MH	Câblage	
Nombre de lampes	2 piece/unit	Couleur des bornes d'entrée	No terminals
Type de ballast	Electronic HID	Couleur des bornes de sortie	No terminals
Modèle de base	IMH239ABLS	Longueur de dénudage du câble	0.50 mm
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes	Épaisseur du fil de commande	NA
Fonctionnement et électricité		Longueur de câble par couleur	All leads = 11"
Tension d'entrée	120 to 277 V	Épaisseur du câble (nom.)	18AWG mm
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	Type de câble	Stranded
Distorsion harmonique totale États-Unis	15 %	Configuration de câblage à distance permise	Yes
Facteur de crête (nom.)	1,8	Configuration de câblage en tandem permise	No
Temps d'amorçage (nom.)	1200 s	Configuration de raccordement coupe-fil permise	No
Facteur de ballast (nom.)	1	Type de connecteur	No connector
Facteur de puissance (nom.)	0.90		
Courant à l'entrée (max.)	0.74 A		
Courant à l'entrée (min.)	0.31 A		

e-Vision Low Wattage 20-150W

Température	
T boîtier maximum (nom.)	85 °C
Mécanique et boîtier	
Matériau du boîtier	Métal
Boîtier	A-B
Dimensions du boîtier	4.7" x 3.6" x 1.5"
Approbation et utilisation	
Norme d'immunité CEM	FCC Non-Consumer
Marques d'approbation	CSA certificate UL certificate NOM certificate RoHS Compliant
Niveau d'humidité et de bruit	A
Reconnu par UL	No

Données de produit	
Nom du produit de la commande	E-VISION ELE MH BAL 2X39W M130 120-277V 50/60HZ
EAN/CUP – Produit	781087049280
Code de commande	121145
Local Code	121145
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
Numéro de matériau (12NC)	913710285402
Poids net (pièce)	667,000 g

Schéma dimensionnel



E-VISION IMH239ABL SM

Product	A1	A2	A3	A4	B1	B2	C1
E-VISION ELE MH BAL 2X39W M130 120-277V 50/60HZ	5,5 in	4,7 in	5,2 in	2,0 in	3,6 in	2,9 in	1,5 in

