

ROVR

ROVR ELE DIMMING BALLAST (1) F54T5HO 120-277V

Philips Advance ROVR ballasts reflect the latest approach to controlling fluorescent lighting. Rather than simply responding to instructions from control components, ROVR ballasts enable twoway communication, and have the ability to dim and switch individual ballasts through the control signal. These features allow for virtually unlimited design flexibility while creating sustainable lighting systems. This two-way communication is made possible through the industry-standard digital communication protocol known as DALI (Digital Addressable Lighting Interface). This protocol allows ROVR ballasts to provide users with operational data while controlling the output of individual luminaires. This fully supports sustainable design principles such as daylight harvesting and occupancy sensors while enabling a proactive response to maintenance concerns.

Données du produit

Renseignements généraux			
Type de lampe	F54T5/HO	Facteur de ballast (max.)	1
Nombre de lampes	1 piece/unit	Facteur de ballast (min.)	0.03
Type de ballast	Dimmable Fluorescent	Facteur de puissance (nom.)	0.99
Modèle de base	IDA154	Courant à l'entrée (max.)	0.53 A
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes	Courant à l'entrée (min.)	0.23 A
Rallumage automatique	Yes	Puissance d'entrée (max.)	63 W
		Puissance d'entrée (min.)	13 W
		Puissance nominale de la lampe	54 W
Fonctionnement et électricité			
Tension d'entrée	120 to 277 V		
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz		
Distorsion harmonique totale États-Unis	10 %		
Méthode d'amorçage	Programmed Start		
Facteur de crête (nom.)	1,7		
Temps d'amorçage (nom.)	1,5 s		
		Câblage	
		Couleur des bornes d'entrée	BLK, WHT & PUR
		Couleur des bornes de sortie	RED & BLU
		Longueur de dénudage du câble	0.375 mm
		Épaisseur du fil de commande	18AWG
		Connexion de la lampe	Series

Longueur de câble par couleur	No wires
Épaisseur du câble (nom.)	18AWG mm
Type de câble	Solid
Configuration de câblage à distance permise	No
Configuration de câblage en tandem permise	No
Configuration de raccordement coupe-fil permise	No
Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	No Remote
Distance max. du ballast à la lampe pour un câblage en tandem	NA
Distance max. du ballast à la lampe pour le raccordement coupe-fil	NA
Type de connecteur	Poke-In

Température

T boîtier maximum (nom.)	70 °C
--------------------------	-------

Mécanique et boîtier

Matériau du boîtier	Métal
Boîtier	D
Dimensions du boîtier	16.7" x 1.18" x 1.0"


Approbation et utilisation

Norme d'immunité CEM	FCC Consumer
Marques d'approbation	CSA certificate UL certificate CEC Listing RoHS Compliant
Niveau d'humidité et de bruit	A
Reconnu par UL	No

Données de produit

Nom du produit de la commande	ROVR ELE DIMMING BALLAST (1) F54T5HO 120-277V
EAN/CUP – Produit	781087049617
Code de commande	197657
Local Code	197657
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
Numéro de matériau (12NC)	913710286002
Poids net (pièce)	0,432 kg

Schéma dimensionnel



Product	A1	A2	B1	C1
ROVR IDA15435M	16,70 in	16,34 in	1,18 in	1,00 in

ELE DIMMING BALLAST (1) F54T5HO 120-277V

