



Transformers

AUTO-TRANSFORMER ISOXFMR 120:11.5V 75W C&C

Stepdown transformers and autotransformers are used when you need to connect a lower voltage device to a higher voltage source.

Données du produit


Renseignements généraux	
Type de circuit	Transformer
Type de ballast	Magnetic HID
Modèle de base	71A9743C
Dimension du centre	7/8" E/I
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	120:12 V
Fréquence d'entrée	60 Hz
Courant à l'entrée (nom.)	0.85 A
Puissance nominale de la lampe	75 W load W
Câblage	
Longueur de dénudage du câble	0.5 mm
Longueur de câble par couleur	6"
Type de câble	Stranded
Configuration de câblage à distance permise	Yes
Mécanique et boîtier	
Boîtier	NA

Dimensions du boîtier	NA
Approbation et utilisation	
Marques d'approbation	ULR CSA certificate RoHS Compliant
Mention de température	NA
Reconnu par UL	Yes
Classe d'isolation UL	H(180°C)
Code de température UL	NA

Données de produit	
Nom du produit de la commande	AUTO-TRANSFORMER ISOXFMR 120:11.5V 75W C&C
EAN/CUP – Produit	781087092767
Code de commande	493288
Local Code	493288
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
Numéro de matériau (12NC)	913710559902
Poids net (pièce)	1.438 kg

Transformers

Schéma dimensionnel



Product	C1	C2	A1	A2	B1	B2
AUTO-TRANSFORMER ISOXFMR 120:11.5V 75W C&C	2,8 in	1,5 in	2,6 in	2,2 in	2,2 in	1,8 in

AUTO-TRANSFORMER 71A9743600C

