



F-can (72C)

F-CAN HID MH BAL 70W M139 120/277 FCAN

The Philips Advance line of F-can HID ballasts comes in two dual-voltage configurations for the US and Canadian market. Ballasts for these luminaires are most often encased and potted in fluorescent ballast type cans.

Données du produit

Renseignements généraux	
Code ANSI	M139(PULSESTART)
Type de lampe	70W MH
Nombre de lampes	1 piece/unit
Type de circuit	HX-HPF
Type de ballast	Magnetic HID
Modèle de base	72C5281NP900
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes
Numéro de catalogue de l'amorçeur	Inside Can
Numéro de catalogue du condensateur	Inside Can
Rallumage automatique	No

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	120/277 V
Fréquence d'entrée	60 Hz
Courant à l'entrée (circuit ouvert)	1.7/0.75 A
Courant à l'entrée (départ)	1/0.45 A
Courant à l'entrée (court-circuit)	0.6-1.1/0.25-0.5 A
Courant secondaire (court-circuit)	1.05-1.35 A
Déviations à débit réglé	10%
Facteur de ballast (nom.)	1
Facteur de puissance (nom.)	0.90
Tension du circuit ouvert	240 V
Courant à l'entrée (nom.)	0.85/0.37 A A

Puissance d'entrée (nom.)	94 W
Puissance nominale de la lampe	70 W

Câblage	
Longueur de dénudage du câble	0.5 mm
Longueur de câble par couleur	12"
Type de câble	Stranded
Configuration de câblage à distance permise	Yes
Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	50'
Valeur de fusible recommandée	5/2 A

Mécanique et boîtier	
Matériau du boîtier	Métal
Boîtier	F-Can
Dimensions du boîtier	11.75 x 2.63 x 3.19


Approbation et utilisation	
Test de tension du circuit ouvert (volts)	215-265 V
Marques d'approbation	CSA certificate UL certificate RoHS Compliant
Mention de température	90°C max. case
Reconnu par UL	No
Essai diélectrique (1 minute)	1500 V

F-can (72C)

Essai diélectrique (2 secondes)	2500 V
Classe d'isolation UL	A(105°C)
Code de température UL	NA
Données de produit	
Nom du produit de la commande	F-CAN HID MH BAL 70W M139
	120/277 FCAN
EAN/CUP – Produit	781087029916

Code de commande	494104
Local Code	494104
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
Numéro de matériau (12NC)	913710563502
Poids net (pièce)	3,979 kg

Schéma dimensionnel



MH BAL 70W M139 120/277 FCAN

Product	A1	A2	A3	B1	B2	C1	D1
F-CAN HID MH BAL 70W M139	12 in	11,13 in	10,5 in	3,9 in	2,0 in	2,6 in	0,3 in
120/277 FCAN							

