




Núcleo y bobina (71A) MH ~GT~ 450 W

CORE & COIL HID 71A6542500ML

El balasto básico es el núcleo y bobina abierto más utilizado como componente dentro de la luminaria de iluminación. El núcleo y bobina también forma el núcleo de otras cinco configuraciones de balasto de Philips Advance.

Datos del producto


Funcionamiento de emergencia			
Código Ansi	M47	Corriente de entrada (cortocircuito)	1.4-2.15 V
Tipo de lámpara	1000W MH	Corriente de cortocircuito secundario	5.2-6.4 A
Número de lámparas	1 piece/unit	Factor de balasto (nom.)	1
Tipo de circuito	CWA	Factor de potencia (nom.)	0.90
Tipo de balasto	Magnetic HID	Voltaje de circuito abierto	430 V
Modelo base	71A6542	Corriente de entrada (nom.)	2.25 A A
Tamaño del núcleo	4 1/4 x 6 (2 Coil)	Potencia de entrada (nom.)	1080 W
Número de catálogo del arrancador	NA	Potencia de lámpara nominal	1000 W
Clasificación de temperatura del arrancador	NA		
Valor del condensador	24 MFD	Cableado	
Número de catálogo del condensador	MD2409000	Longitud de tira de cable	0.5 mm
Requisitos del condensador	480V	Longitud de cable por color	12"
Clasificación de temperatura del condensador	90°C	Tipo de cable	Stranded
Diámetro de condensador/dimensiones de óvalo	1.75 in	Cableado remoto de distancia máxima del balasto a la lámpara	Determined by AWG used
Altura del condensador	3.9 in	Valor de fusible recomendado	6 A
Mecánicos y de carcasa			
Frecuencia de entrada	60 Hz	Aprobación y aplicación	
Corriente de entrada (circuito abierto)	1.2 A	Prueba de voltaje de circuito abierto (voltios)	385-475 V
Corriente de encendido (inicio)	1.9 A	Certificados disponibles	ULR
		Prueba HiPot (1 minuto)	2000 V

Núcleo y bobina (71A) MH ~GT~ 450 W

Prueba HIPot (2 segundos)	2500 V
Clase de aislamiento UL	H(180°C)
Código de temperatura UL	1029D
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CORE & COIL HID 71A6542500ML
EAN/UPC - Producto	781087041734
Código de pedido	913710574310

Local Code	496083
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	1
N.º de material (12NC)	913710574310
Peso neto (pieza)	8.977 kg

Plano de dimensiones



Product	C1	C2	A1	A2	A3	B1	B2
CORE & COIL HID 71A6542500ML	4.5 in	2.6 in	6 in	5.4 in	4.4 in	4.3 in	3.9 in

MH BAL 1000W M47 480V C&C

