

Core & Coil (71A) HPS ~LT~ 200W

CORE & COIL HID HPS BAL 35W S76 120V KIT

The basic ballast is the open core and coil which is most often used as a component within a lighting luminaire. The core and coil also forms the nucleus of Philips Advance's five other ballast configurations.

Données du produit

Renseignements généraux		Fréquence d'entrée	
Code ANSI	S76	Fréquence d'entrée	60 Hz
Type de lampe	35W HPS	Courant à l'entrée (circuit ouvert)	0.65 A
Nombre de lampes	1 pièce/unit	Courant à l'entrée (départ)	0.78 A
Type de circuit	R-HPF	Courant à l'entrée (court-circuit)	0.45-0.65 A
Type de ballast	Magnetic HID	Courant secondaire (court-circuit)	0.9-1.4 A
Modèle de base	71A7707B	Déviation à débit réglé	Within Trapezoid
Dimension du centre	2 5/8 x 2 3/16	Facteur de ballast (nom.)	1
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes	Facteur de puissance (nom.)	0.90
Numéro de catalogue de l'amorceur	INTEGRAL	Tension du circuit ouvert	120 V
Température nominale de l'amorceur	125°C	Courant à l'entrée (nom.)	0.38 A A
Valeur du condensateur	14 MFD	Puissance d'entrée (nom.)	46 W
Numéro de catalogue du condensateur	7C140L12RA	Puissance nominale de la lampe	35 W
Exigences relatives au condensateur	120V	Câblage	
Température nominale du condensateur	105°C	Longueur de dénudage du câble	0.5 mm
Diamètre du condensateur/dimensions ovales	1.25 in	Longueur de câble par couleur	12"
Hauteur du condensateur	2.25 in	Type de câble	Stranded
Rallumage automatique	No	Configuration de câblage à distance permise	Yes
Fonctionnement et électricité		Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	2'
Tension d'entrée	120 V		


Core & Coil (71A) HPS ~LT~ 200W

Valeur de fusible recommandée	2 A
Approbation et utilisation	
Test de tension du circuit ouvert (volts)	114-126 V
Marques d'approbation	ULR CSA certificate RoHS Compliant
Mention de température	A
Reconnu par UL	Yes
Essai diélectrique (1 minute)	2000 V
Essai diélectrique (2 secondes)	2500 V
Classe d'isolation UL	H(180°C)
Code de température UL	1029A

Données de produit

Nom du produit de la commande	CORE & COIL HID HPS BAL 35W S76 120V KIT
EAN/CUP – Produit	781087026328
Code de commande	119115
Local Code	119115
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Numéro de matériau (12NC)	913710594602
Poids net (pièce)	758,000 g

Schéma dimensionnel



HPS BAL 35W S76 120V KIT

Product	C1	C2	A1	A2	B1	B2
CORE & COIL HID HPS BAL 35W S76 120V KIT	2,2 in	0,65 in	2,6 in	2,2 in	2,2 in	1,8 in

