

Núcleo y bobina (71A) MH 175W - 450 W

CORE & COIL HID 71A6041500DMLA

El balasto básico es el núcleo y bobina abierto más utilizado como componente dentro de la luminaria de iluminación. El núcleo y bobina también forma el núcleo de otras cinco configuraciones de balasto de Philips Advance.

Datos del producto


Funcionamiento de emergencia		Corriente de entrada (cortocircuito)	
Código Ansi	M59	Corriente de cortocircuito secundario	0.6-0.95 A
Tipo de lámpara	400W MH	Factor de balasto (nom.)	3.5-4.3 A
Número de lámparas	1 pieza/unit	Factor de potencia (nom.)	1
Tipo de circuito	CWA	Factor de potencia (nom.)	0.90
Tipo de balasto	Magnetic HID	Voltaje de circuito abierto	300 V
Modelo base	71A6041A	Corriente de entrada (nom.)	1 A A
Tamaño del núcleo	4 1/4 x 4 3/4 (2 coil)	Potencia de entrada (nom.)	462 W
Número de catálogo del arrancador	NA	Potencia de lámpara nominal	400 W
Clasificación de temperatura del arrancador	NA	Cableado	
Valor del condensador	24 MFD	Longitud de tira de cable	0.5 mm
Número de catálogo del condensador	7C240P40R	Longitud de cable por color	12"
Requisitos del condensador	400V	Tipo de cable	Stranded
Clasificación de temperatura del condensador	105°C	Cableado remoto de distancia máxima del balasto a la lámpara	Determined by AWG used
Diámetro de condensador/dimensiones de óvalo	1.75 in	Valor de fusible recomendado	3 A
Altura del condensador	4.80 in	Aprobación y aplicación	
Mecánicos y de carcasa		Prueba de voltaje de circuito abierto (voltios)	270-330 V
Frecuencia de entrada	60 Hz	Prueba HiPot (1 minuto)	2000 V
Corriente de entrada (circuito abierto)	0.75 A	Prueba HiPot (2 segundos)	2500 V
Corriente de encendido (inicio)	0.9 A		

Núcleo y bobina (71A) MH 175W - 450 W

Clase de aislamiento UL	H(180°C)
Código de temperatura UL	1029E
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CORE & COIL HID 71A6041500DMLA
EAN/UPC - Producto	797552414606
Código de pedido	913710662009

Local Code	496000
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	2
N.º de material (12NC)	913710662009
Peso neto (pieza)	5.884 kg

Plano de dimensiones



MH BAL 400W M59/H33 480V C&C

Product	C1	C2	A1	A2	B1	B2
CORE & COIL HID 71A6041500DMLA	4 in	2.13 in	4.8 in	4.4 in	4.3 in	3.9 in

