

Core & Coil (71A) MH 175W - 450W

Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	2'
Valeur de fusible recommandée	2 A


Approbation et utilisation

Test de tension du circuit ouvert (volts)	250-300 V
Marques d'approbation	ULR CSA certificate EISA RoHS Compliant
Mention de température	A
Reconnu par UL	Yes
Essai diélectrique (1 minute)	2000 V
Essai diélectrique (2 secondes)	2500 V
Classe d'isolation UL	H(180°C)
Code de température UL	1029A

Données de produit

Nom du produit de la commande	CORE & COIL HID MH BAL 175W M137/M152 480V/120T C&C
EAN/CUP - Produit	781087070277
Code de commande	197343
Local Code	197343
Numérateur - Quantité par emballage	1
Numérateur - Emballages par boîte extérieure	4
Numéro de matériau (12NC)	913710665002
Poids net (pièce)	4,750 kg

Schéma dimensionnel



MH BAL 175 M137/152 480V/120T C&C

Product	C1	C2	A1	A2	B1	B2
CORE & COIL HID MH BAL 175W M137/ M152 480V/120T C&C	4,20 in	3,10 in	3,9 in	3,5 in	2,8 in	2,4 in

