



SmartMate

SMARTMATE ELE BALLAST (2) 26W CFL (4-PIN) 120-277V

Offering maximum versatility, the Philips Advance family of SmartMate ballasts for 4-pin compact fluorescent lamps drive a broad range of quad and triple-tube, circline, 2D, and long twin-tube lamps. SmartMate ballasts' energy efficient design, compact and lightweight housing, and user-friendly features make these ballasts an ideal choice for fixture manufacturers, retrofitters, and MRO replacement.


产品数据

基本信息	
灯具类型	CFQ26W/G24Q
灯具数量	1/2 件/单位
镇流器类型	Electronic Fluorescent
基本型号	ICF2S26M1BSQS
适用于户外	Yes
自动重新启动	Yes
运营和电气	
输入电压	120-277 V
输入频率	50 至 60 岁 Hz
美国总谐波变形	10 %
点火方法	程式化启动
峰值因数 (标称)	1.7
点火时间 (标称)	1.5 s
镇流器因数 (标称)	1
功率系数 (标称)	0.98
输入电流 (最大)	0.43 A
输入电流 (最小)	0.19 A
输入功率 (标称)	51-51 W

额定照明功率	26 W
接线方式	
颜色输入端	BLK & WHT
颜色输出端	RED, YEL & BLU
电缆裸线长度	0.375 mm
灯具连接	Series
按颜色区分的电缆长度	No wires
电缆规格 (标称)	18AWG mm
电缆类型	Solid
允许的远程布线配置	Yes
允许的串联布线配置	Yes
允许的通过式布线配置	Yes
最大镇流器到灯具距离远程布线	1-L = 15' / 2-L = 6'
最大镇流器到灯具距离串联布线	2-L: Red = 6'
最大镇流器到灯具距离通过式布线	2-L: Red = 6'
连接翻类型	Poke-In
温度	
最大外壳温度 (标称)	75 °C

机械和壳体	
外壳材料	金属
外壳	M1
外壳尺寸	4.98" x 2.4" x 0.98"
应用	
Emc 抗干扰标准	FCC Non-Consumer
批准标志	CSA 认证证书 UL 认证证书 CEC Listing RoHS Compliant
湿度和噪声级别	A
UL 认证	No

二维绘图



ELE BALLAST (2) 26W CFL 4-PIN 120-277V

产品参数	
订单产品名称	SMARTMATE ELE BALLAST (2) 26W CFL (4-PIN) 120-277V
EAN/UPC - 产品	781087059241
订购代码	913710817302
计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	16
材料编号(12NC)	913710817302
净重 (每件)	196.000 g

Product	A1	A2	A3	B1	C1
SMARTMATE ELE BALLAST (2) 26W CFL (4-PIN) 120-277V	4.60 in	4.20 in	2.00 in	2.40 in	0.98 in

