



SmartMate

SMARTMATE ELE BALLAST (3) 40W CFL (4-PIN) 120-277V

La familia Philips Advance de balastos SmartMate para lámparas fluorescentes compactas de 4 pines ofrece la máxima versatilidad y funciona con una amplia variedad de lámparas de 4 y 3 tubos, circulares, 2D y de tubos dobles largos. El diseño de eficiencia energética, la carcasa compacta y liviana, y las características intuitivas de los balastos SmartMate convierten a estos balastos en la opción ideal para quienes fabrican o renuevan luminarias y para el reemplazo de MRO.

Datos del producto


Funcionamiento de emergencia	
Tipo de lámpara	FT40W/2G11
Número de lámparas	2/3 pieza/unidad
Tipo de balasto	Electronic Fluorescent
Modelo base	ICN3TTP40SC
Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	120 a 277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Distorsión armónica total USA	10 %
Factor de cresta (nom.)	1.7
Tiempo de encendido (nom.)	0.1 s
Factor de balasto (nom.)	0.88
Factor de potencia (nom.)	0.98
Corriente de entrada (máx.)	0.83 A
Corriente de entrada (mín.)	0.35 A
Potencia de entrada (nom.)	99-97 W
Potencia de lámpara nominal	40 W

Cableado	
Longitud de tira de cable	0.50/0.375 mm
Conexión de lámpara	Parallel
Longitud de cable por color	See data sheet
Calibre de cable (nom.)	18AWG mm
Tipo de cable	Solid
Cableado remoto de distancia máxima del balasto a la lámpara	20'
Cableado tándem de distancia máxima del balasto a la lámpara	Any = 20'
Intercableado de distancia máxima del balasto a la lámpara	Any = 20'
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	70 °C
Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Metal
Carcasa	SC

Dimensiones de la carcasa	9.5" x 1.7" x 1.18"
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	SMARTMATE ELE BALLAST (3) 40W CFL (4-PIN) 120-277V
EAN/UPC - Producto	781087065099
Código de pedido	913710835402

Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	20
N.º de material (12NC)	913710835402
Peso neto (pieza)	0.577 kg

Plano de dimensiones



ELE BALLAST (3) 40W CFL (4-PIN) 120-277V

Product	A1	A2	B1	C1
SMARTMATE ELE BALLAST (3) 40W CFL (4-PIN) 120-277V	9.5 in	8.90 in	1.7 in	1.18 in

