



SmartMate

SMARTMATE ELE BALLAST (2) 40W CFL (4-PIN) 120-277V

Offering maximum versatility, the Philips Advance family of SmartMate ballasts for 4-pin compact fluorescent lamps drive a broad range of quad and triple-tube, circline, 2D, and long twin-tube lamps. SmartMate ballasts' energy efficient design, compact and lightweight housing, and user-friendly features make these ballasts an ideal choice for fixture manufacturers, retrofitters, and MRO replacement.

Données du produit

Renseignements généraux		Puissance nominale de la lampe	
Type de lampe	FT40W/2G11	40 W	
Nombre de lampes	1/2 piece/unit	Câblage	
Type de ballast	Electronic Fluorescent	Couleur des bornes d'entrée	No terminals
Modèle de base	ICN2TTP40SC	Couleur des bornes de sortie	No terminals
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes	Longueur de dénudage du câble	0.50/0.375 mm
Rallumage automatique	Yes	Connexion de la lampe	Parallele
Fonctionnement et électricité		Longueur de câble par couleur	See data sheet
Tension d'entrée	120 to 277 V	Épaisseur du câble (nom.)	18AWG mm
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	Type de câble	Solid
Distorsion harmonique totale États-Unis	10 %	Configuration de câblage à distance permise	Yes
Méthode d'amorçage	Instant Start	Configuration de câblage en tandem permise	Yes
Facteur de crête (nom.)	1,7	Configuration de raccordement coupe-fil permise	Yes
Temps d'amorçage (nom.)	0,1 s	Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	20'
Facteur de ballast (nom.)	0,88	Distance max. du ballast à la lampe pour un câblage en tandem	Any = 20'
Facteur de puissance (nom.)	0,98	Distance max. du ballast à la lampe pour le raccordement coupe-fil	Any = 20'
Courant à l'entrée (max.)	0,57 A	Type de connecteur	No connector
Courant à l'entrée (min.)	0,25 A		
Puissance d'entrée (nom.)	68-67 W		

Température

T boîtier maximum (nom.)	70 °C
--------------------------	-------

Mécanique et boîtier

Matériau du boîtier	Métal
Boîtier	SC
Dimensions du boîtier	9.5" x 1.7" x 1.18"


Approbation et utilisation

Norme d'immunité CEM	FCC Non-Consumer
Marques d'approbation	CSA certificate UL certificate CEC Listing RoHS Compliant
Niveau d'humidité et de bruit	A
Reconnu par UL	No

Données de produit

Nom du produit de la commande	SMARTMATE ELE BALLAST (2) 40W CFL (4-PIN) 120-277V
EAN/CUP – Produit	781087065341
Code de commande	196618
Local Code	196618
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	20
Numéro de matériau (12NC)	913710835502
Poids net (pièce)	0,577 kg

Schéma dimensionnel



ELE BALLAST (2) 40W CFL (4-PIN) 120-277V

Product	A1	A2	B1	C1
SMARTMATE ELE BALLAST (2) 40W CFL (4-PIN) 120-277V	9,5 in	8,90 in	1,7 in	1,18 in

