



# e-Vision Low Wattage 20-150W

## E-VISION ELE MH BAL 39W C179 120-277V 50/60HZ

Low frequency electronic HID ballasts such as the Philips Advance e-Vision line constantly measure and adjust the wattage, optimizing delivery of the ceramic lamps' superior color properties. This makes ceramic metal halide operated by e-Vision ballasts the premier choice for many applications previously illuminated by either tungsten halogen or incandescent sources, such as retail lighting.

### Données du produit

Renseignements généraux		Puissance d'entrée (nom.)	
Code ANSI	C179		46-45 W
Type de lampe	39W Philips Mini MC	Puissance nominale de la lampe	39 W
Nombre de lampes	1 piece/unit	<b>Câblage</b>	
Type de ballast	Electronic HID	Couleur des bornes d'entrée	No terminals
Modèle de base	IMHP39GBLS	Couleur des bornes de sortie	No terminals
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes	Longueur de dénudage du câble	0.50 mm
<b>Fonctionnement et électricité</b>		Épaisseur du fil de commande	NA
Tension d'entrée	120 to 277 V	Longueur de câble par couleur	All leads = 11"
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	Épaisseur du câble (nom.)	18AWG mm
Distorsion harmonique totale États-Unis	15 %	Type de câble	Stranded
Facteur de crête (nom.)	1,8	Configuration de câblage à distance permise	Yes
Temps d'amorçage (nom.)	1200 s	Configuration de câblage en tandem permise	No
Facteur de ballast (nom.)	1	Configuration de raccordement coupe-fil permise	No
Facteur de puissance (nom.)	0.90	Type de connecteur	No connector
Courant à l'entrée (max.)	0.39 A		
Courant à l'entrée (min.)	0.17 A		

## e-Vision Low Wattage 20-150W

### Température

T boîtier maximum (nom.)	90 °C
--------------------------	-------

### Mécanique et boîtier

Matériau du boîtier	Métal
Boîtier	G
Dimensions du boîtier	3.5" x 3.0" x 1.2"


### Approbation et utilisation

Norme d'immunité CEM	FCC Non-Consumer
Marques d'approbation	CSA certificate UL certificate RoHS Compliant
Niveau d'humidité et de bruit	A
Reconnu par UL	No

### Données de produit

Nom du produit de la commande	E-VISION ELE MH BAL 39W C179 120-277V 50/60HZ
EAN/CUP – Produit	781087069707
Code de commande	199661
Local Code	199661
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
Numéro de matériau (12NC)	913710843702
Poids net (pièce)	0,441 kg

### Schéma dimensionnel



E-VISION IMHP39GBLSM

Product	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	C1
E-VISION IMHP39GBLSM	3,8 in	3,5 in	3,4 in	2,0 in	1,13 in	3,0 in	2,6 in	1,2 in

