




e-Vision Medium Wattage 210-315W

MASTERCOLOR ELITE MEDIUM WATTAGE ELE MH BAL 210/315W PS 200-277V

Pairing Philips Advance e-Vision ballasts with Philips MasterColor Elite Medium Wattage lamps provides a powerful combination of sparkling, white light and energy efficiency superior to what other lighting technologies can offer.

产品数据

基本信息	
Ansi 代码	C183
灯具类型	315W Philips CDM Elite
灯具数量	1 件/单位
镇流器类型	Electronic HID
基本型号	IZTMH210315RLF
适用于户外	No
运营和电气	
输入电压	200-277 V
输入频率	50 至 60 岁 Hz
美国总谐波变形	15 %
峰值因数 (标称)	1.8
点火时间 (标称)	20 s
镇流器因数 (标称)	1.00
功率系数 (标称)	0.90
输入电流 (最大)	1.80 A
输入电流 (最小)	0.82 A
输入功率 (标称)	343-227 W


额定照明功率	315 W
接线方式	
颜色输入端	No terminals
颜色输出端	No terminals
电线裸线长度	0.50 mm
控制线规格	18AWG
按颜色区分的电线长度	Input=18" Output=12.5"
电线规格 (标称)	18AWG mm
电线类型	Stranded
允许的远程布线配置	Yes
允许的串联布线配置	No
允许的通过式布线配置	No
连接器类型	No connector
系统特性	
额定镇流器照明功率	315 W

e-Vision Medium Wattage 210-315W

温度	
最大外壳温度 (标称)	85 °C
机械和壳体	
外壳材料	金属
外壳	R
外壳尺寸	7.5" x 4.9" x 2.2"
应用	
Emc 抗干扰标准	FCC Non-Consumer
批准标志	CSA 认证证书 UL 认证证书 NOM certificate RoHS Compliant
温度和噪声级别	A
UL 认证	No

产品参数	
订单产品名称	MASTERCOLOR ELITE MEDIUM WATTAGE ELE MH BAL 210/315W PS 200-277V
EAN/UPC - 产品	781087073568
订购代码	913710850202
计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
材料编号(12NC)	913710850202
净重 (每件)	2.046 kg

二维绘图



MASTERCOLOR ELITE MEDIUM WATTAGE IZTMH210315RLFM

Product	A1	A2	A3	B1	B2	C1
MASTERCOLOR ELITE MEDIUM WATTAGE ELE MH BAL 210/315W PS 200-277V	8.2 in	7.6 in	7.5 in	4.9 in	3.4 in	2.2 in

