



Optanium T8 Instant Start

OPTANIUM ELE BALLAST (4) F32T8 347V

Reliable and energy efficient Philips Advance's Centium commercial grade specifications, plus added benefits of lamp striation reduction technology.

产品数据

基本信息	
灯具类型	F32T8
灯具数量	3/4 件/单位
镇流器类型	Electronic Fluorescent
基本型号	GOPA4P32SC
适用于户外	Yes
自动重新启动	Yes
运营和电气	
输入电压	347 V
输入频率	50 至 60 岁 Hz
美国总谐波变形	10 %
点火方法	Instant Start
峰值因数 (标称)	1.6
点火时间 (标称)	0.1 s
镇流器因数 (标称)	0.88
功率系数 (标称)	0.98
输入电流 (标称)	0.31 A
输入功率 (标称)	107 W
额定照明功率	32 W


接线方式	
颜色输入端	No terminals
颜色输出端	No terminals
电缆裸线长度	0.50/0.375 mm
灯具连接	Parallel
按颜色区分的电缆长度	See data sheet
电缆规格 (标称)	18AWG mm
电缆类型	Solid
允许的远程布线配置	Yes
允许的串联布线配置	Yes
允许的通过式布线配置	Yes
最大镇流器到灯具距离远程布线	ES = 6' / Standard = 8'
最大镇流器到灯具距离串联布线	ES = 6' / Standard = 8'
最大镇流器到灯具距离通过式布线	ES = 6' / Standard = 8'
连接器类型	No connector
温度	
最大外壳温度 (标称)	70 °C
机械和壳体	
外壳材料	金属
外壳	SC

Optanium T8 Instant Start

外壳尺寸	9.5" x 1.7" x 1.18"
应用	
Emc 抗干扰标准	FCC Non-Consumer
批准标志	CSA 认证证书 UL 认证证书 CEE Rated RoHS Compliant
湿度和噪声级别	A
UL 认证	No
产品参数	
订单产品名称	OPTANIUM ELE BALLAST (4) F32T8 347V

EAN/UPC - 产品	781087073926
订购代码	913710851602
计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	20
材料编号(12NC)	913710851602
净重 (每件)	0.531 kg

二维绘图



Product	A1	A2	B1	C1
OPTANIUM ELE BALLAST (4) F32T8 347V	9.5 in	8.90 in	1.7 in	1.18 in

