



Centium T8 Instant Start

CENTIUM ELE BALLAST (1) F32T8 120-277V

Reliable and energy efficient Philips Advance's Centium commercial grade specifications, plus added benefits of lamp striation reduction technology.

产品数据

基本信息	
灯具类型	F32T8
灯具数量	1 件/单位
镇流器类型	Electronic Fluorescent
基本型号	ICN1P32N
适用于户外	Yes
自动重新启动	Yes
运营和电气	
输入电压	120-277 V
输入频率	50 至 60 Hz
美国总谐波变形	10 %
点火方法	Instant Start
峰值因数 (标称)	1.7
点火时间 (标称)	0.1 s
镇流器因数 (标称)	0.91
功率系数 (标称)	0.98
输入电流 (最大)	0.26 A
输入电流 (最小)	0.11 A
输入功率 (标称)	29-30 W
额定照明功率	32 W


接线方式	
颜色输入端	No terminals
颜色输出端	No terminals
电缆裸线长度	0.50/0.375 mm
灯具连接	Parallel
按颜色区分的电缆长度	See data sheet
电缆规格 (标称)	18AWG mm
电缆类型	Solid
允许的远程布线配置	Yes
允许的串联布线配置	No
允许的通过式布线配置	No
最大镇流器到灯具距离远程布线	ES = 6' / Standard = 20'
最大镇流器到灯具距离串联布线	NA
最大镇流器到灯具距离通过式布线	NA
连接器类型	No connector
温度	
最大外壳温度 (标称)	70 °C
机械和壳体	
外壳材料	金属
外壳	N

Centium T8 Instant Start

外壳尺寸	9.5" x 1.3" x 1.0"
应用	
EMC 抗干扰标准	FCC Non-Consumer
批准标志	CSA 认证证书 UL 认证证书 CEC Listing RoHS Compliant
湿度和噪声级别	A
UL 认证	No
产品参数	
订单产品名称	CENTIUM ELE BALLAST (1) F32T8 120-277V

EAN/UPC - 产品	781087074060
订购代码	913710852302
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算的本地代码说明 B2B	ICN1P32N35M
计算器 - 每个外包装箱中的包数	30
SAP 材料	913710852302
复制净重 (每件)	0.350 kg

二维绘图



Product
CENTIUM ELE BALLAST (1) F32T8 120-277V

CENTIUM ELE BALLAST (1) F32T8 120-277V

