



# HID-CertaVision para CDM

## HID-CV 150 /S CDM 220-240 50/60Hz

Balasto electrónico HID-CertaVision para uso con lámparas de haluro metálico cerámico (CDM)


### Datos del producto

Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Ancho de corriente de irrupción	0,60 ms
Pico de corriente de irrupción (nominal)	55 A
Cantidad de productos en MCB (16 A Tipo B) (nominal)	24
Cableado	
Longitud del cable del dispositivo a la lámpara	1,5 m
Tipo de conector	Presión
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 55 °C
T° vida útil del estuche (nominal)	85 °C
T° estuche máxima (máx.)	85 °C

Mecánica y carcasa	
Carcasa	/S
Aprobación y aplicación	
Marcas de aprobación	Marcado F Marcado CE Certificado ENEC
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	HID-CV 150 /S CDM 220-240 50/60Hz
Nombre del producto completo	HID-CV 150 /S CDM 220-240 50/60Hz
Full EOC	694793917414000
Código del pedido	913712003813
N.° de material (12NC)	913712003813
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	6947939174140
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	6947939174157

## HID-CertaVision para CDM

### Plano de dimensiones



Product	C1	A1	A2	B1	B2	B3
HID-CV 150 /S CDM 220-240 50/60Hz	38,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm	4,3 mm

