



HID-CertaVision for CDM

HID-CV 150 /S CDM 220-240 50/60Hz

HID-CertaVision electronic ballast for use with ceramic metal-halide (CDM) lamps


产品数据

操作和电气	
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
侵入电流宽度	0.60 ms
侵入电流峰值 (标称)	55 A
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)(标称)	24
布线	
从设备到灯具的电缆长度	1.5 m
连接器类型	推
温度	
环境温度范围	-20 °C 至 55 °C
外壳温度使用寿命 (标称)	85 °C
最大外壳温度 (最大)	85 °C
机械和外壳	
外壳	/S

审批和申请	
批准标志	F 标记 CE 标记 ENEC 证书
产品数据	
订单产品名称	HID-CV 150 /S CDM 220-240 50/60Hz
完整的产品名称	HID-CV 150 /S CDM 220-240 50/60Hz
完整产品代码	694793917414000
订购代码	913712003813
材料编号 (12NC)	913712003813
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6947939174140
计算器 - 每个外包装箱中的包数	12
EAN/UPC - 案例	6947939174157

HID-CertaVision for CDM

二维绘图



Product	C1	A1	A2	B1	B2	B3
HID-CV 150 /S CDM 220-240 50/60Hz	38.0 mm	150.0 mm	133.6 mm	90.0 mm	70.0 mm	4.3 mm

