



# PrimaVision Mini for CDM

## HID-PV m 1X020/S CDM LPF 220-240V

适用于 CDM 光源的微型 HID 电子镇流器 —— 突破创新的设计


### 产品数据

操作和电气	
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
对地漏电流 (最大)	0.25 mA
侵入电流宽度	0.4 ms
侵入电流峰值 (最大)	30 A
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B) (标称)	36
温度	
环境温度范围	-20 °C 至 50 °C
外壳温度使用寿命 (标称)	65 °C
最大外壳温度 (最大)	75 °C
机械和外壳	
外壳材料	塑料
外壳	/S

审批和申请	
批准标志	F 标记 CE 标记 VDE 证书
产品数据	
订单产品名称	HID-PV m 1X020/S CDM LPF 220-240V
完整的产品名称	HID-PV m 1X020/S CDM LPF 220-240V
完整产品代码	871016306267900
订购代码	913712005214
材料编号 (12NC)	913712005214
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8710163149608
计算器 - 每个外包装箱中的包数	12
EAN/UPC - 案例	8710163062679

# PrimaVision Mini for CDM

## 二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 1X020/S CDM LPF 220-240V	4.2 mm	30.5 mm	97.3 mm	88.3 mm	43.3 mm

