



HID-CertaVision para CDM

HID-CV 35 /S CDM 220-240V


Balasto electrónico HID-CertaVision para uso con lámparas de haluro metálico cerámico (CDM)

Datos del producto

Operación y aspectos eléctricos		Aprobación y aplicación	
Voltaje de entrada	220 a 240 V	Marcas de aprobación	Marcado CE
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz		
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Información del producto	
Ancho de corriente de irrupción	0,28 ms	Nombre del producto del pedido	HID-CV 35 /S CDM 220-240V
Pico de corriente de irrupción (nominal)	22,4 A	Nombre del producto completo	HID-CV 35 /S CDM 220-240V
Cantidad de productos en MCB (16 A Tipo B) (nominal)	24	Full EOC	694793917416400
		Código del pedido	913712006580
Cableado		N.º de material (12NC)	913712006580
Longitud del cable del dispositivo a la lámpara	2 m	Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Tipo de conector	Presión	EAN/UPC: producto/caja	6947939174164
		Numerador: paquetes por caja externa	12
Temperatura		EAN/UPC - Caja	6947939174171
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 55 °C		
T° vida útil del estuche (nominal)	80 °C		
T° estuche máxima (máx.)	80 °C		
Mecánica y carcasa			
Carcasa	/S		

HID-CertaVision para CDM

Plano de dimensiones



Product	C1	A1	A2	B1	B2	B3
HID-CV 35 /S CDM 220-240V	32,1 mm	110,0 mm	98,5 mm	75,0 mm	63,7 mm	4,5 mm

