



# HID-CertaVision for CDM

## HID-CV 70 /S CDM 220-240V

HID-CertaVision electronic ballast for use with ceramic metal-halide (CDM) lamps


### 产品数据

操作和电气	
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
侵入电流宽度	0.33 ms
侵入电流峰值 (标称)	33.0 A
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B) (标称)	20
布线	
从设备到灯具的电缆长度	2 m
连接器类型	推
温度	
环境温度范围	-20 °C 至 55 °C
外壳温度使用寿命 (标称)	85 °C
最大外壳温度 (最大)	85 °C
机械和外壳	
外壳	/S

审批和申请	
批准标志	CE 标记
产品数据	
订单产品名称	HID-CV 70 /S CDM 220-240V
完整的产品名称	HID-CV 70 /S CDM 220-240V
完整产品代码	694793917420100
订购代码	913712006780
材料编号 (12NC)	913712006780
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6947939174201
计算器 - 每个外包装箱中的包数	12
EAN/UPC - 案例	6947939174218

# HID-CertaVision for CDM

## 二维绘图



Product	C1	A1	A2	B1	B2	B3
HID-CV 70 /S CDM 220-240V	32.1 mm	110.0 mm	98.5 mm	75.0 mm	63.7 mm	4.5 mm

