



HID-PV/DV economy for CPO-CDM

HID-CV 210 /S CPO - CDM 220-240V 50/60HZ

Certavision driver is an electronic driver for CPO or CDM Elite MW lamps – helps create an efficient white-light system.


产品数据

操作和电气	
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
50% 加载下的功率系数 (最小)	0.95
对地漏电流 (最大)	0.7 mA
侵入电流宽度	700 ms
侵入电流峰值 (最大)	65 A
布线	
从设备到灯具的电缆长度	1.5 m
连接器类型	WAGO 804 系列
温度	
环境温度范围	-20 °C 至 50 °C
外壳温度使用寿命 (标称)	80 °C
机械和外壳	
外壳	C2

审批和申请	
浪涌保护 (通用/差异)	EN61547 kV
安全标准	IEC 61347-2-11
环保标准	ISO 14001
批准标志	CE 标志 中国质量证书 KEUR
产品数据	
订单产品名称	HID-CV 210 /S CPO - CDM 220-240V 50/60HZ
完整的产品名称	HID-CV 210 /S CPO - CDM 220-240V 50/60HZ
完整产品代码	694793917426300
订购代码	913712008070
材料编号 (12NC)	913712008070
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6947939174263
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
EAN/UPC - 案例	6947939174270

HID-PV/DV economy for CPO-CDM

二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-CV 210 /S CPO - CDM	4.8 mm	58.0 mm	168.1 mm	156.4 mm	100.0 mm	81.5 mm
220-240V 50/60HZ						

