

PHILIPS

Lighting



PrimaVision BasePerform

HID-PV Base 50 SON/CDO C3 220-240V

Vysoce spolehlivé elektronické předřadníky pro SON a CDO světelné zdroje, navržené tak, aby šetřily energii díky vyšší účinnosti ve srovnání s elektromagnetickými předřadníky a aby snižovaly náklady na údržbu díky životnosti až 50 000 hodin.

Údaje o produktu

General Information	
Typ světelného zdroje	SON/CDO
Počet světelných zdrojů	1 piece/unit
Vhodné pro venkovní použití	Yes
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	17
Volba výchozího světelného zdroje	SON/CDO 50
Automatický restart	No

Operating and Electrical	
Vstupní napětí	220 to 240 V
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Minimální provozní napájecí napětí (min.)	172 V
Provozní frekvence (jmen.)	0.145 kHz
Účinnost při 100% zatížení (jmen.)	0.95
Doba zapalování (max.)	30 s
Doba zapalování (jmen.)	10 s
Napětí pro zažehnutí (max.)	2.5 kV
Doba vypnutí zapalování (jmen.)	20 min
Výkon při napájecím napětí (stř.)	198-254V
Bezpečnost při napájecím napětí (stř.)	180-264V

Svodový proud (max.)	0.7 mA
Napěťová špička výstupu (max.)	250 V
Šířka náběhového proudu	0.25 ms
Tolerance příkonu zdroje	-5%/+5%
Vstupní proud (jmen.)	0.26 A
Špička náběhového proudu (max.)	28 A
Jmen. příkon zdroj	50 W

Wiring	
Kapacita kabelů společných výstupních vodičů (max.)	150 pF
Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	1.5 m
Délka odizolovaného drátu	10.0-11.0 mm
Průřez kontaktního vodiče předřadníku	0.50-2.50 mm ²
Typ konektoru	WAGO series 804

System characteristics	
Jmen. příkon předřadníku a zdroje	56 W
Jmen. příkon zdroje v CDO	50 W
Příkon systému v CDO	56 W

PrimaVision BasePerform

Příkon zdroje v CDO	50 W
Ztráta výkonu v CDO	6 W
Jmen. příkon zdroje v SON	50 W
Příkon systému v SON	56 W
Příkon zdroje v SON	50 W
Ztráta výkonu v SON	6 W

Temperature

Okolní teplota (max.)	55 °C
Okolní teplota (min.)	-30 °C
Teplota skladování (max.)	55 °C
Teplota skladování (min.)	-30 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	80 °C
Teplota pro vypnutí (min.)	90 °C

Controls and Dimming

Programovatelné nastavení světelného zdroje	None
Přednastavené integrované ovládací prvky	None
Možnosti programovatelného stmívání	None
Ochrana řídicího vstupu	Yes (Basic insulation)

Mechanical and Housing

Tělo	C3
------	----

Approval and Application


Ochrana proti rázům (běžný / rozdílový režim)	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV) kV
Klasifikace IP svítidla	20
Aktivní teplotní ochrana	Yes

EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2
EMI 30 MHz ... 1000 MHz	CISPR15 Edition 7.2
Bezpečnostní standard	IEC 607, 609, 926, 928 [No Standard for HID Lamp drivers exists. Requirements in these standards to be used if considered relevant for the product.]
Standard kvality	ISO 9000:2000
Norma pro ochranu životního prostředí	ISO 14001
Emisní norma harmonického proudu	IEC 61000-3-2
Standard vibrací	IEC 68-2-6 Fc (10-150Hz, 2G)
Standardní dopad	IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)
Standard vlhkosti	EN 61347-2-12 clause 11
Značky schválení	CE marking ENEC certifikát VDE-EMV certificate
Úroveň brumu a hluku	< 30 dB(A)

Product Data

Úplný kód výrobku	871869653147100
Objednací název produktu	HID-PV Base 50 SON C3 220-240V
EAN/UPC – výrobek	8718696531471
Objednací kód	53147100
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	913712008666
Celková hmotnost (kus)	0.230 kg

Rozměrové výkresy



HID-PV Base 50 SON C3 220-240V

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Base 50 SON C3 220-240V	4.5 mm	32.0 mm	141.0 mm	128.5 mm	75.0 mm	63.7 mm

