



PrimaVision BasePerform

HID-PV Base HID-PV Base 50 SON/CDO C3 220-240V

Controladores electrónicos de gran fiabilidad para lámparas SON; diseñados para ahorrar energía gracias a una mejor eficacia de la iluminación en comparación con los controladores magnéticos, y para ahorrar costes de mantenimiento gracias a una vida útil de hasta 50.000 horas.

Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Corriente de pérdida a tierra (máx.)	0,7 mA
Anchura de corriente de irrupción	0,25 ms
Corriente de entrada (nom.)	0.26 A
Pico de corriente de irrupción (máx.)	28 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) 17 (nom.)	
Cableado	
Longitud de cable de dispositivo a lámpara	1,5 m
Tipo de conector	WAGO series 804
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-30 °C a 55 °C


Vida útil con temperatura (nom.)	80 °C
Mecánicos y de carcasa	
Carcasa	C3
Aprobación y aplicación	
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV
Norma de seguridad	IEC 607, 609, 926, 928 [No existe un estándar para los controladores de lámpara HID. Se usarán los requisitos de estas normas si se consideran relevantes para el producto.]
Estándar medioambiental	ISO 14001
Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado ENEC Certificado VDE-EMV
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	HID-PV Base 50 SON C3 220-240V

PrimaVision BasePerform

Nombre completo del producto	HID-PV Base HID-PV Base 50 SON/CDO C3 220-240V
Full EOC	871869653147100
Código de pedido	53147100
Código 12NC	913712008666
Cantidad por paquete	1

EAN/UPC - Producto/Caja	8718696531471
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8718696531488

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Base 50 SON C3 220-240V	4,5 mm	32,0 mm	141,0 mm	128,5 mm	75,0 mm	63,7 mm

